MAXTECH EVO

PBO150x38-Ø12 HL34 TFR

EAN 4031582400366

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	38 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	34 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech evo
Capacité de charge à 3 km/h	35 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	70 kg
Poids	0.33 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH EVO

PBO150x38-Ø12 HL34 TFR

EAN 4031582400366

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

