

# AGILA

2470DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582328363

Номер замовлення 00029705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	163 mm
Загальна вага	1,144 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	103,5 mm
Поворотне з'єднання	207 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетичний експандер, квадрат
Розширювальний фітинг (мінімум)	21,5 mm
Розширювальний фітинг (максимальне)	24 mm
Підказка	Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.

# AGILA

2470DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582328363

Номер замовлення 00029705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

