

# AGILA TWIN

2970YGO075P50

EAN 4031582357721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila twin
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	102 mm
Pes total	0,558 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstic, conductor elèctric
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

## SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	31,4 mm
Scio de giro	68,9 mm
Sterferencia de giro	137,8 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	77 mm
Placa ampla	67 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	56 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	51,5 mm
Placa de diàmetre	8,5 mm

# AGILA TWIN

2970YGO075P50

EAN 4031582357721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

