

## ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                            |
| Тип                                | Фиксиран Колело                  |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 100 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 108 mm                           |
| Обща ширина                        | 85 mm                            |
| Общо тегло                         | 0.49 kg                          |

## ВИЛКА

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица        | Обхват               |
| Цвят                | Синьо покритие       |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на резбата   | Плътна гума черен               |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                   |
| Ос                    | Завинтен с гайка                |
| Цвят на Колело        | Графитно черно (RAL9011)        |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 80 mm                           |
| Ширина на Резба       | 35 mm                           |
| Ширина на тялото      | 35 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 90 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D) | 39 Бръснач D                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 103 mm            |
| Ширина на плаката                         | 85 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 77 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Номер на поръчката 00001273

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

