

PURETECH

DVR125X37-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442441



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ○ ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 100 kg

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,577 kg

RODA

Material corporal Acero de huellas

Material de la banda de rodadura Goma massissa negres, negres

El Bearing Roamiento de rodillos

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 37 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 12 mm

Longitud del cub 44,4 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 85 Shore A

PURETECH

DVR125X37-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442441



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

