LUMINA

AA25PJI050B10 11x20 TFR

EAN 4031582399943

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	10 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	58 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.09 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

AA25PJI050B10 11x20 TFR

EAN 4031582399943

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH