

DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	200 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.18 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	kotrljajući lezaj
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	36 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
dužina glavnice	44.4 mm
Širina tela	36 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Broj porudžbine 00030965
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

