INFORMAȚII DESPRE PRODUS

LEVINA

5377XSP100R05-28x45

EAN 4031582360295



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Levina
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	137 mm

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
FormăFurcă	Subțire
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	36 mm
Raza de pivotare	98 mm
Interferență pivotantă	196 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	40 Malul D

RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	28 mm
Lungime Șurub	45 mm

Premiul Universal Design

Designer Deutscher

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5377XSP100R05-28x45

EAN 4031582360295

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





Premiul Universal Design

Designer Deutscher

© Copyright 2026 TENTE International GmbH