

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Kappa load

Type de boîtier Roulette fixe

Capacité de charge à 3 km/h 3000 kg

Plage de température (minimale) -40 °C

Plage de température (maximale) 80 °C

Hauteur 205 mm

ROUE

Corps de roue Polyamide, forte charge

Bandage Identique au corps de roue

Roulement Roulement à billes de précision

Axe axe de roue boulonné

Pare-fils Sans pare-fils

Diamètre 150 mm

Largeur du bandage 80 mm

Dureté du bandage (D) 75 Shore D

CHAPE

Matériau Acier mécano-soudé

Forme de la chape Galbée, renforcée

FIXATION

Type de fixation Platine rectangulaire

Longueur de la platine 175 mm

Largeur de la platine 140 mm

Longueur des trous de la platine (maximum) 140 mm

Largeur des trous de la platine (maximum) 105 mm

Diamètre des trous de la platine 15 mm

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

