

ALPHA STAINLESS

8478PJD125P62 TFR

EAN 4031582386790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	155 mm
Peso complessivo	0,62 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Asse	Vite con dado
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Inossidabile	✓

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	103 mm
Larghezza della piastra	85 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	77 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (massima)	60 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478PJD125P62 TFR

EAN 4031582386790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

