

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Numero d'ordine 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, antitraccia
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	135 kg
Portata statica	270 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,846 kg

PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374

Numero d'ordine 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

