

LUMINA

6A23Y0I050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556
Bestelnummer 00073825

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen met Lastafhankelijke rem
Elektrisch geleidend	✓
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	59 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,128 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Zink-die-casting / Aluminium
Vork Vorm	Dubbele WielBehuizing gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	51 mm
Draaicirkel	102 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met griping, met kraag
Diameter stift	11 mm

LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556
Bestelnummer 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

