

## STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682

Pasūtījuma numurs 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rulļa veikspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Stylea                           |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 50 kg                            |
| Statiskā kravnesība                  | 100 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 68 mm                            |
| Kopējais platums                     | 43 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,124 kg                         |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                    | Kniedēts                         |
| Protektors krāsa       | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Ritenis krāsa          | Grafīta melna (RAL9011)          |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 65 mm                            |
| Protektora platums     | 8 mm                             |
| Ass atveres diametrs   | 0 mm                             |
| Rumbas garums          | 0 mm                             |
| Korpusa platums        | 8 mm                             |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls           | Poliamīds                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gūltnis   | Grozāms stienis           |
| Krāsa               | Grafīta melna (RAL9011)   |
| Ofsets              | 25 mm                     |
| Pagrieziena rādiuss | 53 mm                     |
| Grozāms savienojums | 106 mm                    |
| Kupola diametrs     | 27 mm                     |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |  |
|--------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu |
| Stieņa diametrs    | 11 mm                                      |
| Stieņa garums      | 20 mm                                      |

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335682  
Pasūtījuma numurs 00078022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

