PRODUCTINFORMATIE

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,22 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Glijlager
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Asgatdiameter	8,3 mm
Naaflengte	46 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	90 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	39 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

Bestelnummer 00002549

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH