

LUMINA

AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582335750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 - Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	56 mm
Stavební výška	55 mm
Celková hmotnost	0,07 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Grafitově černá (RAL9011)
Vyosení	20 mm
Poloměr otáčení	0 mm
Průměr otáčení	104 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Dopravní šedá A (RAL7042)
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	10 mm
Průměr otvoru pro Šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	10 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	10 mm

LUMINA

AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582335750

Objednáací číslo 00071469
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

