

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Номер заказа 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|--|
| Название продукта | Integral assist |
| Совместимо с WeAssist | ✓ |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 150 kg |
| Грузоподъемность статическая | 450 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 183 mm |
| Общая ширина | 110,5 mm |
| Общий вес | 4,682 kg |
| Тип защиты | IPX6 (только для электронных компонентов при установке) |
| Допустимая температура окружающей среды | Рабочая температура от 5 °C до 40 °C, влажность воздуха 20% - 80% |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса | Сталь, железо |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Двигатель Хаб |
| Цвет Протектор | Сланцево-серый (RAL7015) |
| Защита от проводов | Встроенный резьбовой кожух |
| Диаметр | 150 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 85 Береговая A |

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Номер заказа 990067061

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Поворотный узел | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет | Серый белый (RAL9002) |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 115 mm |
| Поворотное соединение | 230 mm |
| Диаметр купола | 110,5 mm |

ФИТИНГ

| | |
|-------------|---|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
|-------------|---|

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип двигателя: Бесщеточный постоянный ток (BLDC)

ПОДВИЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА

| | |
|-------------------------|----------------|
| Номинальное напряжение | 25 V |
| Номинальный выход | 92 W |
| Номинальная скорость | 5 km/h |
| Указания по путешествию | Вперед и назад |

ПРИВОД БЛОКА ПРИВОДА

| | |
|----------------------|--------|
| Номинальная скорость | 5 km/h |
|----------------------|--------|

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Номер заказа 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

