

# ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Номер заказа 00860897



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Название продукта                  | Zeta reverse   |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование                |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 550 kg   |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 440 kg   |
| Грузоподъемность статическая       | 1100 kg  |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C   |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C  |
| Общая высота                       | 200 mm   |
| Общая ширина                       | 96 mm  |
| Общий вес                          | 3,361 kg   |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса        | Алюминий                                  |
|                         | мягкий                                    |
|                         | выпуклый                                  |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник          |
| Ось                     | Винт с гайкой                             |
| Цвет Колесо             | Серый цвет дорожного движения А (RAL7042) |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                         |
| Диаметр                 | 160 mm                                    |
| Ширина Протектор        | 50 mm                                     |
| Ширина тела             | 50 mm                                     |
| Твердость Протектор (А) | 80 Береговая А                            |

## КРОНШТЕЙН

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал              | Стальной лист, очень тяжелый                    |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                         |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm   |
| Радиус поворота       | 135 mm  |
| Поворотное соединение | 270 mm  |
| Диаметр купола        | 96 mm   |

# ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380

Номер заказа 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ФИТИНГ

|   |                        |
|---|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 137 mm                 |
| Ширина пластины                             | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# ZETA REVERSE

468SITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582398380  
Номер заказа 00860897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

