

GALEA

5071YGP125R05-22X40

EAN 4031582354928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Galea
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	✓
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	162 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질	열가소성 고무, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	30 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	40 mm
회전 간섭	205 mm

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	22 mm
볼트 길이	40 mm

GALEA

5071YGP125R05-22X40

EAN 4031582354928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

