

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501
Objednávací číslo 00039570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea clinic load
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	155 mm
Celková šířka	71 mm
Celková hmotnost	1,686 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	15 mm

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Offset	47,5 mm
Radius otočení	122,5 mm
Otočné rušení	254 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	45 mm



Návrhář klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



Ocenění IF
Design
Award

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501
Objednáací číslo 00039570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

