ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

NOVATECH

FTF250x80-Ø80-5xØ15

EAN 4031582332124



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	9,04 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Колесо с фланцем
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	80 mm
Диаметр отверстия Ось	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Круг отверстия	112 mm
Диаметр отверстия	15 mm
Подходит для	komatsu

ФИТИНГ

Количество монтажных отверстий Болт	5

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTF250x80-Ø80-5xØ15

EAN 4031582332124

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



