

NOVATECH

ITP 250x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319934



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL


Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	55 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	55 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	1000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	800 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	2000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,9 kg




NOVATECH

ITP 250x55-025 H160

EAN 4031582319937

Bestelnummer 00827859



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.