



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	57 mm
总宽度	37 mm
总重量	0.72 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	55 mm
胎面宽度	11 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	47 mm
转向干涉	94 mm
圆顶直径	18 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	8 mm

STYLEA

5925UAI055L51-8

EAN 4031582406399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

