



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Novatech

Tipo de alojamento Roda

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

Peso geral 5,846 kg

RODA

Material do centro da roda	Moldagem
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Roda com flange
Diâmetro	230 mm
Largura do Piso	82 mm
Diâmetro do furo do eixo	45 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Diâmetro do Círculo do furo	70 mm
Encaixe do diâmetro do furo	14 mm
Adequado para	jungheinrich_mic

ENCAIXE

Quantidade de furos: parafusos de fixação 5

DESENHOS TÉCNICOS

