

# NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Novatech

Tipo Roda

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

Peso geral 5,846 kg

## RODA

Material do centro da roda Ferro Fundido

Material do piso da roda Poliuretano, Fundido

Rolamento Roda com flange

Diâmetro 230 mm

Largura do Piso 82 mm

Diâmetro do furo do eixo 45 mm

Dureza do Piso (A) 92 Shore A

Diâmetro do Círculo do furo 70 mm

Encaixe do diâmetro do furo 14 mm

Adequado para jungheinrich\_mic

## ENCAIXE

Quantidade de furos: parafusos de fixação 5

# NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

