


# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225  
 订单号 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 支架

偏移量	37 mm
旋转半径	122 mm
转向干涉	244 mm
圆顶直径	145 mm

## 固定件

上板长	145 mm
上板宽	145 mm
上板孔长度 (最大)	120 mm
上板孔宽度 (最大)	120 mm
上板孔直径	11 mm

## 表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

## 核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	630 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	90 ° C
总高	200 mm
总宽度	160 mm
总重量	17.54 kg

## 轮子

轴承	未加工中心
直径	150 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm

