INFORMAZIONI DI PRODOTTO

DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●●
Rumore	●●○○○
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	960 kg
Portata a 6 km/h	800 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	1 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Numero d'ordine 00801045

Disegni del prodotto




DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Numero d'ordine 03041045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH