INFORMACE O PRODUKTU

PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Průměr otvoru pro Šroub	25 mm
Délka náboje	90 mm
Šířka středu kola	75 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	●●○○○
Hlučnost	●●●●●
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	500 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	5,89 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Objednací číslo 00828528

Výkresy produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Objednací číslo 00822528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH