INFORMAZIONI DI PRODOTTO

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,4 kg

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Schiuma di poliuretano
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	44 mm
Larghezza corpo	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	70 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Numero d'ordine 00005568

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH