

## ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ● |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő            |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 300 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 200 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 600 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 1,79 kg                    |
| Teljes szélesség                  | 115 mm                     |

## VÁZ

|              |                  |
|--------------|------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles           |
| Szín         | Kék passzívált   |

## KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tread hardness               | puha                                         |
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                                     |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó, Tömített            |
| Tengely                      | Csavar anyával                               |
| Kerék színe                  | Ezüstszürke (RAL7001)                        |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                       |
| Átmérő                       | 160 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 46 mm                                        |
| Test szélessége              | 46 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A                                   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 115 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332

Rendelési szám 00000802

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

