

AGILA

2477DYK125P50

EAN 4031582342857

Número de comanda 00006677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte | Agila |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | ✓ |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C |
| Alçada total | 160 mm |
| Àmplia general | 60 mm |
| Pes total | 1,277 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material corporal | Acero de huellas |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, negre, conductor elèctric |
| El Bearing | Rodament de boles cònic |
| Roda de color | Passivat blau |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

SUPPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 41 mm |
| Scio de giro | 131 mm |
| Sterferencia de giro | 262 mm |
| Dome Dictel | 60 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 77 mm |
| Placa ampla | 67 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 51,5 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 56 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 61,5 mm |
| Placa de diàmetre | 8,5 mm |

AGILA

2477DYK125P50

EAN 4031582342857
Número de comanda 00006677



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

