

ALPHA

3480PQR260P65 black/darkblue

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Hauteur	310 mm
Poids	5 kg

CHAPE

Déport	90 mm
Rayon d'encombrement	220 mm
Diamètre d'encombrement	440 mm

ROUE

Diamètre	260 mm
Largeur du bandage	85 mm

RACCORD

Longueur de la platine	200 mm
Largeur de la platine	160 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	160 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Diamètre des trous de la platine	14 mm

ALPHA

3480PQR260P65 black/darkblue

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

