

KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367157

Pasūtījuma numurs 00838814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Kappa load

Korpusa tips Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 800 kg

Kravnesība pie 6 km/h 640 kg

Statiskā kravnesība 1600 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -10 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais augstums 205 mm

Kopējais platums 110 mm

Kopējais svars 4,406 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	izliekts
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gūltnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gūltnis (adatu)
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	58 mm
Pagrieziena rādiuss	140 mm
Grozāms savienojums	280 mm
	✓
Kupola diametrs	111 mm

KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367157

Pasūtījuma numurs 00838814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

KAPPA LOAD

9651ITP160P63 CL67 CV

EAN 4031582367157

Pasūtījuma numurs 00838814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

