

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265

Numer zamówienia 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,467 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	37 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44 mm
Szerokość korpusu	37 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265

Numer zamówienia 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

