

# ALPHA

3477UAR125P62 natural/3004

EAN 4031582305760



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport     |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 200 kg                                |
| Conducteur électrique           | Non                                   |
| Inoxydable                      | Non                                   |
| Statique Capacité de charge     | 400 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                 |
| Hauteur                         | 155 mm                                |
| Largeur totale                  | 75 mm                                 |
| Poids global                    | 1.09 kg                               |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, lourde   |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 40 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 123 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 246 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 75 mm                  |

## ROUE

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide             |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement             | Roulements rouleaux   |
| Axe                   | Vissé avec écrou      |
| Couleur Roue          | Blanc naturel         |
| Pare-fils             | Sans protège-filet    |
| Diamètre              | 125 mm                |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                 |
| Largeur du corps      | 32 mm                 |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A            |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D            |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 105 mm               |
| Largeur de plaque                     | 80 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 77 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 60 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 77 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 80 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 9 mm                 |

# ALPHA

3477UAR125P62 natural/3004



EAN 4031582305760

Numéro de commande 00039100  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

