
PRODUKTINFORMATION

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kørselsstøj | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Abrasion | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ○ ○ ○ ○ ○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Footmaster |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 3 km/t | 310 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 90 °C |
| Byggehøjde | 150 mm |
| Samlet bredde | 128 mm |
| Samlet vægt | 8,45 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Udladning | 32 mm |
| Udfaldsradius | 90 mm |
| Udfaldsdiameter | 180 mm |
| Dome-diameter | 112 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Leje | Ikke-bearbejdet Nav |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 30 mm |
| Fælgbredde | 30 mm |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Pladelængde | 112 mm |
| Pladebredde | 112 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 92 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 92 mm |
| Pladehullets diameter | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Bestillingsnummer 00800106

**Produkttegninger**

