

AGILA

2470DIK100P30-13 TFR

EAN 4031582394894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	135 mm
Pes total	0,844 kg

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles cònic
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	38 mm
Scio de giro	88 mm
Sterferencia de giro	176 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm
Col·lecció	Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA

2470DIK100P30-13 TFR

EAN 4031582394894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

