



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Nośność przy 3 km/h	700 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C

KOŁO

Materiał ciała	Niezdefiniowany
Materiał bieżni	Polipropylen, miękki
Średnica	82 mm
Szerokość Bieżnia	68 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Średnica łożysko kulkowe	47 mm
Szerokość łożysko kulkowe	12 mm

