

AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931
Numero d'ordine 00004981



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
----------------------------	-----------

Rumore	● ● ● ● ○
--------	-----------

Attrito	● ● ● ○ ○
---------	-----------

Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●
----------------------------	-----------

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila stainless
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	160 mm
Larghezza complessiva	60 mm
Peso complessivo	0,549 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, medio
Forma della forcella	Largo
Colore	Acciaio Inossidabile
Diametro cuffia superiore	60 mm
Inossidabile	✓

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Placca rettangolare
Lunghezza della piastra	77 mm
Larghezza della piastra	67 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	46,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)	56 mm
Larghezza foro piastra (massima)	61,5 mm
Diametro del foro della piastra	8,5 mm
Suggerimento	Lato lungo della piastra a 90°

AGILA STAINLESS

7478PJO125P50

EAN 4031582349931
Numero d'ordine 00004981



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

