

NOVATECH

FTP 300X80-Ø35 HL90

EAN 4031582377125

Pasūtījuma numurs 00838840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	300 mm
Protektora platums	80 mm
Ass atveres diametrs	35 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnese pie 4 km/h	2400 kg
Kravnese pie 6 km/h	2000 kg
Statiskā kravnese	4000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	14,821 kg

NOVATECH

FTP 300X80-Ø35 HL90

EAN 4031582377125

Pasūtījuma numurs 00838840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

