

AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920

Número de comanda 00036671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila stainless

Emissions de CO2 (àmbit 3) 0,57 kg CO2e

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 40 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 80 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 69 mm

Àmplia general 43 mm

Pes total 0,149 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Roda de color Verd de plata (RAL7001)

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 50 mm

Banda de rodadura ample 19 mm

Corporació ample 19 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPORT

Material Inoxidable, mitjà

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Inoxidable

Desplaçament 24 mm

Scio de giro 49 mm

Sterferencia de giro 98 mm

Dome Dictel 41 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 11 mm

Col·lecció Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA STAINLESS

7470PJO050P30-11

EAN 4031582350920
Número de comanda 00036671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

