

# ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267  
Número de comanda 00860882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●●●

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nom del producte           | Zeta reverse  |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 500 kg  |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 400 kg  |
| Tracidad de carga estàtica | 1000 kg   |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C  |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C   |
| Alçada total               | 164 mm  |
| Àmplia general             | 96 mm   |
| Pes total                  | 2,884 kg  |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                       |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Amarillo de mel (RAL1005)     |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 125 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                         |
| Corporació ample                    | 50 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                    |

## SUPORT

|                      |  |
|----------------------|--|
| Material             | Placa d'acer, molt pesada                    |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color                | Passivat blau                                |
| Desplaçament         | 55 mm  |
| Scio de giro         | 117,5 mm                                     |
| Sterferencia de giro | 235 mm                                       |
| Dome Dictel          | 96 mm  |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267

Número de comanda 00860882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267  
Número de comanda 00860882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

