



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Kappa
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	960 kg
6 公里/小时的载重	800 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	200 mm
总宽度	110 mm
总重量	3.985 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺, 重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	150 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	宽, 加强的
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
颜色	蓝色钝化
偏移量	58 mm
旋转半径	137.5 mm
转向干涉	275 mm
圆顶直径	111 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

