

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Numero d'ordine 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	25 kg
Portata statica	50 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	28 mm
Larghezza complessiva	20 mm
Peso complessivo	0,018 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	25 mm
Larghezza battistrada	13 mm
Larghezza corpo	13 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Angolare
Colore	Passivato blu
Diametro cuffia superiore	20 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	40 mm
Larghezza della piastra	17 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	30 mm
Larghezza foro piastra (massima)	30 mm
Diametro del foro della piastra	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40X17

EAN 4031582300284

Numero d'ordine 00021131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

