

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Número de encomenda 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	85 mm
Largura do Piso	95 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	95 mm
Largura do corpo	95 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D
Tipo de rolamento	6204

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	900 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	720 kg
Capacidade de carga estática	1800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	1,532 kg

## DESENHOS TÉCNICOS

