

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Номер замовлення 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Природний білий
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	8,4 mm
Довжина хаба	45 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech silent
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	300 kg
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-30 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,382 kg

DURATECH SILENT

УОТ 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Номер замовлення 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

