

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea low height
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	90 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	180 kg
Temperturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	78 mm
Ukupna širina	58 mm
Ukupna težina	0.21 kg

## KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglični lezaj
Boja	Srebrna siva (RAL7001)
ofset	23 mm
okretni radijus	60.5 mm
Otpor okretanju	121 mm
Prečnik kupole	30 mm

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglični lezaj
Boja omotac	Slat siva (RAL7015)
Boja Tocak	Slat siva (RAL7015)
štitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	75 mm
Širina omotac	15 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
dužina glavnice	0 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	10 mm

Deutscher  
dizajner  
ClubInterzum  
nagradaproduct  
design  
awardIF  
nagrada  
za Dizajn

# LINEA LOW HEIGHT


5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004

Broj porudžbine 00770589  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
dizajner  
Club



Interzum  
nagrada



product  
design  
award

IF  
nagrada  
za Dizajn