

## LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Broj porudžbine 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●●●

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	88 mm
Ukupna širina	65 mm
Ukupna težina	0,28 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	10 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

## KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	Kučište za dva Tocak, zatvoreno, sa kupolom kuciste
okretni lezaj	stablo, okretanje
Boja	Beli aluminijum (RAL9006)
ofset	30 mm
okretni radijus	73 mm
Otpor okretanju	146 mm
Prečnik kupole	45 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	11 mm

# LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658  
Broj porudžbine 00073439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

