

# NOVATECH

ETP 082X76-Ø20 HL83

EAN 4031582383836

Objednávací číslo 00839799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	700 kg
Nosnost 6 km/h	840 kg
Statická Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,12 kg

## KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	76 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	83 mm
Šířka středu kola	76 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Typ ložiska	6204ZV

# NOVATECH

ETP 082X76-Ø20 HL83

EAN 4031582383836

Objednáací číslo 00839799

## TECHNICKÉ VÝKRESY

