INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL

EAN 4031582377385



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea light
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	90 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	180 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	75,5 mm
Largura geral	55 mm
Peso geral	0,18 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Cinzento branco (RAL9002)
Offset	23 mm
Raio giratório	82 mm
Interferência giratória	164 mm
Diâmetro do dome	30 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	15 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT


5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL

EAN 4031582377385

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto





Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH