

# DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,18 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	36 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	36 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

# DURATECH

UOR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Pasūtījuma numurs 00030965  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

